

GUILBERT EXPRESS
Le Pérípole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Lampes à cartouche - 8700 - 8800 - 8900	
Créée le	10/01/2008
Modifiée le:	03/05/2021
Indice	I

Réf. 8700 - 8800 - 8900
Nom : Lampes multifonctions

Produit : Lampe à cartouche
Métier : Multi-usage
Utilisateur : Grand public et professionnel
Energie : Gaz butane 1,5 bar

Description

Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz.
Cloche en acier protégeant la cartouche.
Plaque de verrouillage.
Allumage piezo (uniquement modèles 8800 et 8900)

Type de flamme : Dard
Dimensions flamme : Ø 6 x 60mm
Diamètre int. Tuyère : Ø 16mm
Longueur fausse flamme : 170mm



Domaines d'applications

Sanitaire, brasage, décapage, dégrillage, brûlage, crèmes brûlées.



Fonctions

	8700	8800	8900
Flamme	Dard	Dard	Dard
Débit et arrêt du gaz (Volant)	oui	oui	oui
Réglage de la flamme (Volant)	oui	oui	oui
Allumage piezo (Bouton)	non	oui	oui
Pied (Cloche)	oui	oui	oui
Temps de pré chauffage avant retournement	1 min 30 sec	1 min 30 sec	15s
Plaque de verrouillage en pièce détaché (réf.)	34038	34038	34038

Caractéristiques techniques

Débit (g/h) à 1,5 bar	116
Puissance (kW)	1,60
Autonomie (h)	1h30
Température de flamme (°C) environ	1850°

A utiliser exclusivement avec les cartouches de butane EXPRESS Ref. 8191

Capacité de brasage sur des tubes en cuivre

	Ø (mm)
Cu Ph	Ø14
Etain 40%	Ø14
Cu Ph 30% Ag	Ø16
Sn 97% Cu 3 %	Ø50

Conditionnement

	Poids (g)	Larg.(mm)	Prof.(mm)	Haut.(mm)
Appareil conditionné 8700 "Boîte en carton"	600	210	110	165
Appareil conditionné 8800 "Boîte en carton"	600			
Appareil conditionné 8900 "Boîte en carton"	600			
Surconditionnement 8700 (6 pièces)	3 600	445	350	200
Surconditionnement 8800 (6 pièces)	3 600			
Surconditionnement 8900 (6 pièces)	3 600			

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles